


Ingombri e layout di installazione

Assetto VISION 3D cod.4015




Considerare minimo 60cm di ingombro del supporto verticale+traversa telecamere oltre distanza Telecamera - Piatto rotante

Distanza ideale Centro Piatto - Telecamere compresa tra 1800mm > 2700mm



larghezza traversa Telecamere 2760 mm



Molto importante all'installazione mettere in bolla verticale il supporto della traversa Telecamere

Fornito con staffa di fissaggio al terreno

Tasselli in dotazione foro 20mm filetto 12 per pavimento pieno

Non va eseguita nessuna calibrazione durante l'installazione dell'Assetto Ruote OMCN